



Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 7-RUND



Datos de pedido

Número de pedido	675010 7-RUND
GTIN	4013288017697
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención para puntas C 6,3 (el imán sujeta el tornillo).

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

Longitud total: 74 mm

Salida hexagonal: D 6,3 (1/4 pulgada)

Accionamiento del lado de la máquina: Ø 7 mm (acoplam. de solapas)

Descripción técnica

Hexágono del mango	7 mm
Longitud total	74 mm
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	Ø 7 mm (acoplam. de solapas)
Quality Dress	899/8/1
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas

