



## Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 8/89mm



### Datos de pedido

Número de pedido	674260 8/89
GTIN	4013288011640
Clase de artículo	63H

### Descripción

**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

### Descripción técnica

Grosor de filo	1,2 mm
Anchura de filo	8 mm
Longitud total	89 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	800/4 Z
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

