



Martillo de plástico con bocas Cellidor, Ø cabeza de martillo: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	754500 32
GTIN	4013288001153
Clase de artículo	73C

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.

Con bocas resistentes a los golpes **Cellidor** (amarillo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

Descripción técnica

Material mango	Fresno
Longitud de cabeza con bocas	95 mm
Longitud de mango	280 mm
Ø cabeza de martillo	32 mm
Ø de carcasa	32 mm
Peso	0,374 kg
Serie	100
Material inserto	Cellidor, amarillo, duro

Quality Dress	100
antirrebote	no
Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de fresno con cuña para Ø cabeza de martillo 32 mm	754400 32
Boca de recambio poliuretano Ø cabeza de martillo 32 mm	754300 32
Boca de recambio Cellidor Ø cabeza de martillo 32 mm	754600 32