



## Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 60mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754700 60
GTIN	7610733003495
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango de madera de nogal negro.

**Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

#### Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

### Descripción técnica

Longitud de cabeza con bocas	120 mm
Peso	1,47 kg
Material carcasa	Acero
Material mango	Madera de nogal negro
Ø cabeza de martillo	60 mm
Longitud de mango	360 mm

Longitud total	420 mm
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

## Accesorios

Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 60 mm	754730 60
Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 60 mm	754720 60
Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 60 mm	754840 60