

HOLEX**Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3****Datos de pedido**

Número de pedido	675015 6,3
GTIN	4045197487803
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

Asiento para puntas: F 6,3

Asiento para puntas: D 6,3

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 75 mm

Salida hexagonal: D 6,3 (1/4 pulgada)

Accionamiento del lado de la máquina: E 6,3

Descripción técnica

Hexágono del mango	6,3 mm
Longitud total	75 mm
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Asiento para puntas	F 6,3
Asiento para puntas	D 6,3
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas

