

Bandeja para herramientas de recambio, Tipo: 910



Datos de pedido

Número de pedido	693475 910
GTIN	2050001021830
Clase de artículo	66K

Descripción

Lacado:

RAL 7001 **con recubrimiento de polvo** color gris plateado.

Longitud de uso: 870 mm

Anchura del inserto: 170 mm

Altura de uso: 50 mm

Descripción técnica

Longitud de uso	870 mm
Anchura del inserto	170 mm
Altura de uso	50 mm
Tipo de producto	Caja de almacén

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
	085855 40

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm

Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm 085832 50

Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm 085890 50

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm 085885 40

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm 085866 40

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm 085882 40

Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo igual Ø de carcasa 40 mm 085876 40

Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm 085880 50

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm 085830 40

Candado ALUTITANbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm 085868 50

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm 085850 50

Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm 085831 50

Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo igual Ø de carcasa 50 mm 085870 50