

## Juego de guantes de algodón, Talla de guante: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	094200 10
GTIN	4029201131456
Clase de artículo	09H

### Descripción

#### Ejecución:

Guantes **para riesgos reducidos y trabajos de montaje**, para la protección contra abrasión, ampollas y seguridad.

Guante ligero de **punto de algodón con insertos**, apropiado también como capa interior.

#### Aplicación:

Zonas secas y limpias; montaje de precisión; trabajos electrónicos y de instalación.

Lavar: Lavado de manos

Color: blanco

### Descripción técnica

Agarre en mojado	no disponible
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	no disponible
Talla de guante	10
EN 388 resistencia al traspaso	no disponible
Forma ajustada	satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	no disponible

Agarre con aceite	no disponible
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Contenido del juego	12
EN 388 resistencia a la abrasión	no disponible
Protección contra el calor	no disponible
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes de algodón
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Exento de DMF
Lavar	Lavado de manos
Secar	secar
Longitud	260 mm
Aplicación	reutilizable
Contenido	12 par
Color	blanco
Intervalo de aplicación	Precisión
Material de base	Algodón
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Peso	13 g
Material	Algodón
Tipo de producto	Guantes de algodón