# Garant

Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, 4 piezas para anillos exteriores, Número de alicates: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	700147 4
GTIN	4045197553539
Clase de artículo	71A

### Descripción

#### Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Articulación con muelle de apertura integrado.

#### Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

#### Norma:

**DIN 5254 B** – für Außensicherungsringe.

#### **Suministro:**

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719870 de cada tam. A01; A11; A21; A31. Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior acodado para  $\varnothing$  de arandela de seguridad exterior: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm  $\varnothing$  de puntas: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Longitud total máxima: 130; 130; 175; 220 mm

## Descripción técnica



para $\varnothing$ de arandela de seguridad exterior	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Número de alicates	4
Ø de puntas	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Longitud total máxima	130; 130; 175; 220 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Norma	DIN 5254 B
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad

## Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A21	719870 A21
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A11	719870 A11
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A01	719870 A01
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A31	719870 A31