



## Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 225mm



### Datos de pedido

Número de pedido	700400 225
GTIN	4003773010005
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	225 mm
Valores de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Valores de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
exento de chispas	no

Tipo de producto

Alicate multifunción