

Boca escalonada móvil, para ancho de bocas: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	361295 125
GTIN	4045197912428
Clase de artículo	310

Descripción

Ejecución:

Revestido, templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Aplicación:

Para el asiento de mordazas suplementarias n.º 361140-361151.

Material:

Acero templado.

Idóneo para:

N.º 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G, así como Allmatic Titan 1 y Allmatic SC125.

Nota:

Montaje de las mordazas suplementarias por medio de un tornillo M6.

Descripción técnica

Anchura de bocas b	125 mm
Altura h ₁	19 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
C ₁	59 mm
Longitud de mordazas l	82 mm

Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	Duo
Adecuado para el código de color	Titan
Adecuado para el código de color	Duo Plus
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
С	24 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco