



Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	754700 40
GTIN	7610733003471
Clase de artículo	73B

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango de madera de nogal negro.

Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Descripción técnica

Longitud de mango	315 mm
Longitud total	355 mm
Ø cabeza de martillo	40 mm
Material carcasa	Acero
Longitud de cabeza con bocas	110 mm
Peso	0,695 kg

Material mango	Madera de nogal negro
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 40 mm	754840 40
Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 40 mm	754730 40
Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 40 mm	754720 40