

Maleta de montaje de chapa de acero, Tipo: 830



Datos de pedido

Número de pedido	693470 830
GTIN	2050001021793
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero de 1 mm de grosor con acanaladura de refuerzo. 2 asas para el transporte y tope de cierre. Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes).

Lacado:

RAL 7001 **con recubrimiento de polvo** color gris plateado.

Medida exterior longitud: 830 mm

Medida exterior anchura: 440 mm

Medida exterior altura: 340 mm

Longitud de uso: 790 mm

Anchura del inserto: 170 mm

Altura de uso: 50 mm

Descripción técnica

Longitud de uso	790 mm
Medida exterior anchura	440 mm
Medida exterior altura	340 mm
Anchura del inserto	170 mm
Altura de uso	50 mm

Medida exterior longitud	830 mm
Peso	21 kg
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Candado ALUTITANbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
Juego de cerraduras de cilindro4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085866 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Cerradura de cilindro calidad estándarbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
Cerradura de cilindrobloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40
Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de cilindro de precisiónbloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco altobloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40

Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm

085832 50