

Maleta de montaje de chapa de acero, Tipo: 910



Datos de pedido

Número de pedido	693470 910
GTIN	2050001021809
Clase de artículo	66K

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero de 1 mm de grosor con acanaladura de refuerzo. 2 asas para el transporte y tope de cierre. Provista de cierre con candado (n.º 085830 y siguientes).

Lacado:

RAL 7001 **con recubrimiento de polvo** color gris plateado.

Medida exterior longitud: 910 mm

Medida exterior anchura: 530 mm

Medida exterior altura: 430 mm

Longitud de uso: 870 mm

Anchura del inserto: 170 mm

Altura de uso: 50 mm

Descripción técnica

Peso	27 kg
Medida exterior altura	430 mm
Medida exterior anchura	530 mm
Anchura del inserto	170 mm
Longitud de uso	870 mm

Medida exterior longitud	910 mm
Altura de uso	50 mm
Tipo de producto	Sistema de transporte para herramientas

Accesorios

Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085876 40
Cerradura de cilindro calidad estándar bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085860 50
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085880 50
Candado ALUTITAN bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085868 50
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual Ø de carcasa 50 mm	085870 50
Cerradura de cilindro bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085890 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085830 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085855 40
Candado numérico con arco alto Ø de carcasa 50 mm	085832 50
Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual Ø de carcasa 40 mm	085865 40
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 50 mm	085831 50
Cerradura de combinación numérica Ø de carcasa 40 mm	085885 40
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente Ø de carcasa 50 mm	085850 50
Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085875 40
Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente Ø de carcasa 40 mm	085882 40

Cerradura de cilindro con arco altobloqueo diferente \varnothing de carcasa 40 mm

085866 40