

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 5/32pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 5/32
GTIN	4045197921819
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Hexágono	5/32 pul
Longitud de los lados	74 × 29 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores