

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 1/4
GTIN	4045197921840
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

**Descripción técnica**

Longitud de los lados	96 × 38 mm
Hexágono	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores