



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1/20pul



### Datos de pedido

Número de pedido	626039 1/20
GTIN	4045197921741
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

### Descripción técnica

Longitud de los lados	41 × 13 mm
Hexágono	1/20 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1,3 mm	626037 1,3
--	------------