

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 5/16pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 5/16
GTIN	4045197921871
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

**Descripción técnica**

Longitud de los lados	108 × 44 mm
Hexágono	5/16 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores