



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 1/16
GTIN	4045197921758
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Hexágono	1/16 pul
Longitud de los lados	47 × 16 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores