



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1/2pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 1/2
GTIN	4045197921901
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	145 × 63 mm
Hexágono	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores