



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 5/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 5/8
GTIN	4045197921925
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	176 × 76 mm
Hexágono	5/8 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores