

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 7/64pul****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626039 7/64 |
| GTIN | 4045197921789 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Hexágono | 7/64 pul |
| Longitud de los lados | 66 × 23 mm |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |