



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 3/16pul



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626039 3/16   |
| GTIN              | 4045197921826 |
| Clase de artículo | 62C           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 85 × 33 mm                |
| Hexágono              | 3/16 pul                  |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |