



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 7/32pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626039 7/32 |
| GTIN | 4045197921833 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 91 × 36 mm |
| Hexágono | 7/32 pul |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |