

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 9/32pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 9/32
GTIN	4045197921864
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Hexágono	9/32 pul
Longitud de los lados	102 × 42 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores