

**Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 3/32pul****Datos de pedido**

Número de pedido	626039 3/32
GTIN	4045197921772
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	58 × 20 mm
Hexágono	3/32 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores