

Garant
Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3

Datos de pedido

Número de pedido	675050 6,3
GTIN	4045197611598
Clase de artículo	61F

Descripción
Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con **acoplamiento rápido** automático e imán **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

- **Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.**
- **El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.**
- **Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.**

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 50 mm

Salida hexagonal: D 6,3 (1/4 pulgada)

Accionamiento del lado de la máquina: E 6,3

Descripción técnica

Hexágono del mango	6,3 mm
Longitud total	50 mm
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas	sí

Tipo de producto

Soporte para puntas