



Lámpara de anillo de alta potencia con control por segmentos, Ø lámpara de anillo: 66mm



Datos de pedido

Número de pedido	492225 66
GTIN	2050002067424
Clase de artículo	49K

Descripción

Ejecución:

Lámpara de anillo con luz LED con controlador integrado para un manejo sencillo; no se necesita una unidad de dirección aparte. Control ergonómico e intuitivo para diestros y zurdos. 2 distancias de trabajo ajustables (45–130 mm y 80–300 mm). Iluminación homogénea. Segmentos controlables individualmente. Función de memoria para ajustes preferidos. Integrable en entorno ESD.

Ventaja:

- **Varias distancias de trabajo ajustables**
- **No hace falta una unidad de dirección externa**
- **Control de segmentos flexible e inteligente**

Suministro:

Incluye un adaptador de Ø 66 mm a 58 mm, una fuente de alimentación internacional (100–240 V) y una llave para hexágono interior.

Partes opcionales:

Difusor, filtro de polarización, adaptador para objetivo

Descripción técnica

Suministro de energía

Funcionamiento con alimentación de red

Ø lámpara de anillo	66 mm
Lámpara de anillo altura	31 mm
Lámpara de anillo anchura	128 mm
Lámpara de anillo longitud	107 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Unidad de alumbrado para medio de medición