



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626037 14
GTIN	4045197921239
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

Superficie	niquelado
Longitud de los lados	154 × 70 mm
Hexágono	14 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores