



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626037 3
GTIN	4045197921116
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

Superficie	niquelado
Hexágono	3 mm
Longitud de los lados	66 × 23 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------

