



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	626037 1,5
GTIN	4045197912480
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

Descripción técnica

Longitud de los lados	46,5 × 15,5 mm
Hexágono	1,5 mm
Superficie	niquelado
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------

