



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 22mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626037 22     |
| GTIN              | 4045197921260 |
| Clase de artículo | 62C           |

### Descripción

**Ejecución:**

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

**Nota:**

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Superficie            | niquelado                 |
| Longitud de los lados | 222 × 102 mm              |
| Hexágono              | 22 mm                     |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto      | Destornilladores          |