



## Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626037 12
GTIN	4045197921222
Clase de artículo	62C

### Descripción

**Ejecución:**

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

**Nota:**

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

### Descripción técnica

Hexágono	12 mm
Superficie	niquelado
Longitud de los lados	137 × 57 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores