



Llaves acodadas hexagonales fosfatado, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	626038 2,5
GTIN	4045197921321
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Superficie fosfatada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626039 y n.º 626042).

Descripción técnica

Hexágono	2,5 mm
Longitud de los lados	58,5 × 20,5 mm
Superficie	manganeso-fosfatado
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad
de alojamientos 9
