

**Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado, Número de destornilladores: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	626072 8
GTIN	4045197921512
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911/ DIN ISO 2936, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 llave acodada n.º 626037: Tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Número de destornilladores	8
Medida de llave	2
Medida de llave	2,5
Medida de llave	3
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Superficie	niquelado
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2 mm	626037 2
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 3 mm	626037 3
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 10 mm	626037 10
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 5 mm	626037 5
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 4 mm	626037 4
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2,5 mm	626037 2,5
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 6 mm	626037 6
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 8 mm	626037 8