

**Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado, Número de destornilladores: 9****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626072 9      |
| GTIN              | 4045197921529 |
| Clase de artículo | 62C           |

**Descripción****Ejecución:**

Mango acodado según DIN 911/ DIN ISO 2936, acero al cromo vanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

**Suministro:**

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 llave acodada n.º 626037: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

**Descripción técnica**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Número de destornilladores | 9                         |
| Perfil de salida           | Destornillador de 6 caras |
| Superficie                 | niquelado                 |
| Tipo de producto           | Destornilladores          |

**Accesorios**

|  |            |
|--|------------|
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 10 mm  | 626037 10  |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 6 mm   | 626037 6   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 4 mm   | 626037 4   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2 mm   | 626037 2   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1,5 mm | 626037 1,5 |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 8 mm   | 626037 8   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 3 mm   | 626037 3   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 5 mm   | 626037 5   |
| Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2,5 mm | 626037 2,5 |