



## Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626105 7
GTIN	4045197921635
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie niquelada.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	197×41 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores