

**Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado, Número de destornilladores: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	626106 9
GTIN	4045197921727
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie niquelada.

**Contenido:**

1 llave acodada n.º 626105: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Almacenamiento en: Soporte de plástico

**Nota:**

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

**Descripción técnica**

Número de destornilladores	9
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

## Accesorios

Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 5 mm	626105 5
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 4 mm	626105 4
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 8 mm	626105 8
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 6 mm	626105 6
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 1,5 mm	626105 1,5
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 2 mm	626105 2
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 2,5 mm	626105 2,5
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 3 mm	626105 3
Llave acodada hexagonal, larganiquelado Hexágono 10 mm	626105 10