



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 7/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	626039 7/8
GTIN	4045197921949
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Superficie niquelada.

Descripción técnica

Hexágono	7/8 pul
Longitud de los lados	222 × 102 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores