

HOLEX**Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 7mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626125 7 |
| GTIN | 4045197922021 |
| Clase de artículo | 62C |

Descripción**Ejecución:**

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie fosfateada al manganeso.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Longitud de los lados | 197×41 mm |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Modelo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |