

**HOLEX****Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	626125 4
GTIN	4045197921994
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz). Superficie fosfateada al manganeso.

**Nota:**

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 626108 y n.º 626128).

**Descripción técnica**

Longitud de los lados	144x29 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

**Accesorios**

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------