



## Llave acodada hexagonal, larga fosfatado, Hexágono: 4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627325 4
GTIN	4045197922106
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de **30°**.  
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada.

#### Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.º 627328).

### Descripción técnica

Superficie	fosfatado
Longitud de los lados	144×29 mm
Hexágono	4 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

627255 9

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad  
de alojamientos 9

---