

Garant**Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad, 4 piezas para anillos exteriores, Número de alicates: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	700142 4
GTIN	4045197524867
Clase de artículo	71A

Descripción**Ejecución:**

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Articulación con **muelle de apertura integrado**.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Norma:

DIN 5254 A – für Außensicherungsringe.

Suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719870 de cada tam. A0; A1; A2; A3.

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto para Ø de arandela de seguridad exterior: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Ø de puntas: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

Longitud total máxima: 140; 140; 185; 230 mm

Descripción técnica

Número de alicates	4
Ø de puntas	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
Longitud total máxima	140; 140; 185; 230 mm
para Ø de arandela de seguridad exterior	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Norma	DIN 5254 A
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad

Accesorios

Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A3	719870 A3
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A1	719870 A1
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A0	719870 A0
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A2	719870 A2