

**Juego de llaves acodadas de 6 caras fosfatado, Número de destornilladores: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	627327 9
GTIN	4045197922175
Clase de artículo	62C

**Descripción****Ejecución:**

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.

Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz), superficie fosfatada al manganesio.

**Contenido:**

1 llave acodada n.º 627325: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Almacenamiento en: Soporte de plástico

**Descripción técnica**

Número de destornilladores	9
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

**Accesorios**

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 3 mm	627325 3
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 2,5 mm	627325 2,5
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 5 mm	627325 5
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 6 mm	627325 6
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 10 mm	627325 10
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 2 mm	627325 2
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 4 mm	627325 4
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 8 mm	627325 8
Llave acodada hexagonal, largafosfatado Hexágono 1,5 mm	627325 1,5