



Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, 39 mm de largo, Anchura de filo: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	675260 8
GTIN	4013288191496
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Grosor de filo: 1,2 mm

Longitud total: 39 mm

Descripción técnica

Anchura de filo	8 mm
Grosor de filo	1,2 mm
Longitud total	39 mm
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	800/1 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

