

**Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3, Anchura de filo: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	675250 4
GTIN	4013288030467
Clase de artículo	63H

**Descripción****Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127 o DIN ISO 2351-1.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

**Descripción técnica**

Anchura de filo	4 mm
Grosor de filo	0,5 mm
Longitud total	25 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	800/1 Z
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

