



Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 4/32mm



Datos de pedido

Número de pedido	675320 4/32
GTIN	4013288014573
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Modelo estándar, **tenaz**.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, **tenaz**.

Descripción técnica

Longitud total	32 mm
Tamaño de ranura en cruz	4
Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Quality Dress	855/1 Z PZ
Norma	DIN ISO 1173
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas

