



## Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango Superglas, Ø cabeza de martillo: 35mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754800 35
GTIN	7610733087099
Clase de artículo	73B

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).

Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.

**Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

#### Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

### Descripción técnica

Peso	0,597 kg
Longitud de mango	295 mm
Material mango	Fibra de vidrio
Longitud total	330 mm
Material carcasa	Acero
Ø cabeza de martillo	35 mm
Longitud de cabeza con bocas	105 mm

Serie	PB 303
Material inserto	Nailon, blanco
antirrebote	sí
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 35 mm	754730 35
Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 35 mm	754720 35