

Garant**Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, Ø cabeza de martillo: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	754750 32
GTIN	4045197923547
Clase de artículo	71D

Descripción**Ejecución:**

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media). **Antirrebote** gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.

En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.º 754840.

Descripción técnica

Longitud de mango	285 mm
Ø cabeza de martillo	32 mm
Longitud total	320 mm
Peso	0,391 kg
Longitud de cabeza con bocas	100 mm
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio de nailonplano Ø cabeza de martillo 32 mm

754720 32

Boca de recambio de nailonbombeado Ø cabeza de martillo 32 mm

754730 32

Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña para Ø de cabezal 32 mm

754840 32