



## Juego de llaves acodadas de 6 caras, largas con moleteado, Número de destornilladores: 7



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 627191 7      |
| GTIN              | 7610733273546 |
| Clase de artículo | 63D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

#### Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.

#### Contenido:

1 llave acodada n.º 627190: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6  
Almacenamiento en: Soporte de plástico

### Descripción técnica

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Medidas anchos de llave    | métrico                          |
| Número de destornilladores | 7                                |
| Quality Dress              | Destornillador acodado Safety    |
| Material                   | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida           | Destornillador de 6 caras        |
| Superficie                 | cromado                          |
| Versión de mango           | redondo, moleteado               |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Codificación de colores           | no               |
| Mango con recubrimiento plástico  | no               |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí               |
| Ángulo de 100 grados              | no               |
| Modelo largo                      | sí               |
| Tipo de producto                  | Destornilladores |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 1,5 mm | 627190 1,5 |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 2,5 mm | 627190 2,5 |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 4 mm   | 627190 4   |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 6 mm   | 627190 6   |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 3 mm   | 627190 3   |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 2 mm   | 627190 2   |
| Llave acodada hexagonal, largacon moleteado Hexágono 5 mm   | 627190 5   |