

**Martillo de caucho negro, Tipo: A100****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 755500 A100 |
| GTIN | 4045197720719 |
| Clase de artículo | 72D |

Descripción**Ejecución:**

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.º 755600.

Longitud de cabeza: 80 mm

Ø del cabezal: 40 mm

Longitud de mango: 260 mm

Peso: 150 g

Descripción técnica

| | |
|--------------------|----------|
| Peso | 150 g |
| Longitud de mango | 260 mm |
| Ø del cabezal | 40 mm |
| Longitud de cabeza | 80 mm |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

Mango de martillo de madera de fresno Tipo A100

755600 A100